品番: EA986MC-200

品名: 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



販売価格	3,690円(税抜)/4,059円(税込)				
カタログ価 格	3,690円(税抜)/4,059円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>22</b> (2025/11/12 16:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				













**歯いポリプロピレン製** 

## 仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	205 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,520	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.