品番: EA986MC-4

品名:140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	2,270円 (税抜)/ 2,497円(税込)				
カタログ価 格	2,270円(税抜)/2,497円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 07:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				





Rolling resistance(标报抗)

Comparing noise (静音性)

Comparing noise (静音性)

Comparing preservation(床面保護)











リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	140×37.5	軸径(mm)	15		
耐荷重(kg)	115 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA		
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	510		
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン				
リムは衝撃に強いポリプロピレン製					

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.