

品番 : EA986MC-80

品名 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



販売価格	745円(税抜)／820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/02/17 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	C
騒音	C
転抵抗	D

Rolling resistance(転抵抗)
■■□ Satisfactory
■■■□ Very good

Operating noise(静音性)
■■■□ Very good

Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Very good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	80×25	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	50 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	97	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.