

品番：EA986MD-10

品名：250x65mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	37,900円(税抜)／ 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜)／41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/14 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent

Operating noise(静音性)
■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory

耐荷重
2000kg



ボールベアリング

ボールベアリングは高速度・高負荷・高温度での使用が可能です。また、潤滑剤の注入も必要ありません。

スチール・ボール・ベアリングは、スチール製の車輪に使用されます。潤滑剤が使用に不可欠で、ロングライフグリースが注入されています。

耐熱・耐寒・耐油・耐薬品性

耐熱・耐寒・耐油・耐薬品性は、製品の仕様書に記載されています。

ナイロン

大きくて丈夫で、耐衝撃性が高く、低温・高温でも使用可能な、耐衝撃性のある材料です。

品質保証

品質保証は、製品の仕様書に記載されています。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,808	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです