

品番 : EA986MD-200

品名 : 200x50mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	E	
A	E	A

Rolling resistance(転がり抵抗)
Excellent
Operating noise(騒音性)
Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
Satisfactory



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,230	材質	ナイロン6

アルコール、塩分、グリス、希釀酸、希アルカリに耐えます。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.