

品番：EA986MD-250

品名：250x65mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転がり抵抗)

■●●●● Excellent

Operating noise(静音性)

■●●●● Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)

■●●●● Satisfactory



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,290	材質	ナイロン6

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.