品番: EA986MD-4

品名:100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	6,050円(税抜)/6,655円(税込)				
カタログ価 格	6,050円(税抜)/6,655円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/12 07:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				

















リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	357	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.