

品番 : EA986MD-7

品名 : 175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	A	騒音	E	転抵抗	A
Rolling resistance(転抵抗) ■■■■■ Excellent					
Operating noise(静音性) ■■■■■ Satisfactory					
Floor surface preservation(床面保護) ■■■■■ Satisfactory					

耐荷重
1000kg



ボールベアリング

ナイロン

タイヤの構成

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	175×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,323	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釀酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.