品番: EA986MD-75

品名: 75x32mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	1,450円 (税抜)/1,595円(税込)				
カタログ価格	1,450円(税抜)/1,595円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/12 07:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				

















衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	75×32	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	115	材質	ナイロン6

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.