

品番 : EA986ME-150

品名 : 150x45mm 車輪(ホリウレタン+ナイロン)



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	B	D	B
Rolling resistance(転抵抗) ■■■□ Very good ■■□□ Good			

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■□ Very good  
■■□□ Good  
Operating noise(騒音性)  
■■■□□ Good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□□ Good



リムは衝撃に強いナイロン6製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	150×45	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	508	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.