



品番：EA986ME-200A

品名：200x50mm 車輪(ポ° リウレタン+ナイロン)



販売価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
カタログ価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
■■■■ Very good
Operating noise (静音性)
■■■■ Good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Good



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6	車輪径×幅	200×50mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~70℃
耐荷重	800kg		
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製			
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.