

品番 : EA986MG-12

品名：160x40mm 車輪(ソフトラバー・タイヤ/スチールリム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,530円(税抜)／6,083円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,530円(税抜)／6,083円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/16 16:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



- Rolling resistance (転抵抗)**
■■□□□ Good
- Operating noise (静音性)**
■■■□□ Very good
- Floor surface preservation (床面保護)**
■■■□□ Very good



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|---------|---------------------|-------|----------|
| 材質 | タイヤ:軟質ゴム リム:スチール | 車輪径×幅 | 160×40mm |
| 軸径 | 20mm | 耐熱温度 | -25~80℃ |
| 耐荷重(kg) | 70 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.