品番: EA986MG-12

品名:160x40mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)



販売価格	5,590円 (税抜)/ 6,149円(税込)				
カタログ価 格	5,590円(税抜)/6,149円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				











静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	160×40mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	70		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エアー入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.