

品番：EA986MG-12

品名：160x40mm 車輪(ソトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance(転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Very good

ローラーベアリング  
ローラーベアリングは本式で  
長時間に亘り、且つ高速度での  
運転に耐えるための設計が  
必要です。  
ローラーベアリングは車輪の軸と軸受けとの間で  
は実働します。また、ローラー  
ベアリングは、滑らかな回転を実現し、また、ローラー  
ベアリングがスムーズに入ります。

ゴム車輪(ソリッドゴム)  
【ゴム車輪シリーズの特徴】  
● 静かな走行性  
● 悪条件でも走行可能  
● 50%以上の減速効果  
● 静かな走行性  
● 悪条件でも走行可能  
● 50%以上の減速効果

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

### 仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	160×40mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	70		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.