

品番：EA986MG-14

品名：250x60mm 車輪(ソフトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/09 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



**耐荷重**  
160kg

Rolling resistance(転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Very good

**ローラーベアリング**

ローラーベアリングは本式で  
回転時に発生する摩擦を減らし、  
タイヤの寿命を延ばすのに  
効果的です。

ローラーベアリングは車輪の中心部で  
回転します。そのため、  
ローラーが床面に直接接触し、  
タイヤの寿命を延ばすのに  
効果的です。

**ゴム車輪(ソリッドゴム)**

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- **Rolling Resistance** → 転がり抵抗が小さく、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネ効果があります。
- **Operating Noise** → 走行時の騒音が小さく、静かな走行が可能です。
- **Floor Surface Preservation** → 床面を保護し、長寿命でご利用いただけます。

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	250×60mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	160		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.