


品番：EA986MG-140

品名：140x37.5mm 車輪(ラバ-タイヤ・スチールリム)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

Rolling resistance(転抵抗)

■□□ Satisfactory

Operating noise(騒音性)

■□□□ Very good

Floor surface preservation(床面保護)

■□□□ Very good



耐荷重
115kg



リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	140×37.5	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	115 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	860	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.