


品番：EA986MG-2

品名：125x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)




販売価格	4,920円(税抜)／5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜)／5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■□□ Good
Operating noise (騒音性)
■■■■□□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■□□ Very good

耐荷重 120kg



ローラーベアリング

ローラーベアリングは丈夫で、荷重に優れ、滑らかな走行が可能で、少ないスペースで動作します。

ローラーベアリングは専用キャスターの中で、はみ出しが少なく、ローラーがスムーズに回転し、スロッシング・シヤクグリスが流入していません。

ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- 転抵抗低減：走行時のエネルギーロスが少なく、走行距離が伸びます。
- 静粛性：走行時の騒音が低減します。
- 耐久性：摩耗に強く、長寿命です。
- 安全性：滑りにくく、安定した走行が可能です。

ナイロン

丈夫で、滑らかな走行が可能で、少ないスペースで動作します。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	125×37.5	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	120 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	608	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール
丈夫で抵抗のあるローラーベアリング仕様			
一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.