品番: EA986MG-3

品名:140x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	6,300円(税抜)/6,930円(税込)				
カタログ価 格	6,300円(税抜)/6,930円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				



















始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	140×37.5	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	175 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	713	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.