品番: EA986MG-350

品名:350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	<b>19,500円</b> (税抜)/ 21,450円(税込)				
カタログ価 格	19,500円(税抜)/21,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/12 08:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				







Rolling resistance (标語抗)

Derating noise (静音性)

Very good

Floor surface preservation(床面保護

Very good







## リムは頑丈なスチール製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	350×70	軸径(mm)	25
軸幅	80mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	5,326	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態 化処理、六価クロムフリー)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています

リムは頑丈なスチール製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.