

品番 : EA986MG-4

品名 : 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



Rolling resistance (転抵抗)
■■■□ Good
Operating noise (騒音性)
■■■□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■□ Very good



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	160×40	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	225 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,088	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.