

品番：**EA986MG-4**

品名：160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	<b>5,810円</b> (税抜) / 6,391円 (税込)		
カタログ価格	5,810円 (税抜) / 6,391円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 0</b> (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
<b>D</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

**耐荷重**  
225kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ ■ Good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ ■ Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ ■ Very good

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは丈夫で、荷重が大きいほど、転がり抵抗が少なくなるため、スピードアップに役立ちます。  
 ローラーベアリングは専用キャスターの軸には必ず取り付ける必要があります。

**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ● 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。  
 ● 静粛性に優れています。  
 ● 床面保護に優れています。  
 ● 耐久性が高く、寿命が長くなります。  
 ● 衝撃に強く、乗り心地が向上します。

※ 床面保護性能は、床面の材質や状態によって異なります。

※ 転がり抵抗は、転がり抵抗係数によって異なります。

**ナイロン**  
 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

**仕様**

車輪径×幅(mm)	160×40	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	225 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,088	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.