

品番：**EA986MG-5**

品名：180x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	7,530円 (税抜) / 8,283円(税込)		
カタログ価格	7,530円(税抜) / 8,283円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●●○ Good
 Operating noise (騒音性)
 ●●●●○ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●○ Very good

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、乗り心地が良く、転がり抵抗が少なく、少ないスペースで回転の妨げを減らすことができます。
 ローラーベアリングは着脱用キャスターの軸には使用できません。
 ローラーベアリングは、入丁の隙間で回転し、またロングライフリリスが導入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗が低く、走行性が向上。
 ● 騒音が少なく、静粛性が高い。
 ● 床面保護に優れている。
 ● 耐久性が高く、寿命が長い。
 ● 転がり抵抗、走行性、騒音性、床面保護、耐久性のすべてを兼ね備えている。

車輪 転抵抗 転がり抵抗の比較

車輪 騒音 騒音の比較

車輪 床面保護 床面保護の比較

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	180×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,468	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.