品番: EA986MG-8

品名: 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	<b>21,600円</b> (税抜)/23,760円(税込)				
カタログ価 格	21,600円(税抜)/23,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/12 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				



















始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

## 仕様

車輪径×幅(mm)	280×70	軸径(mm)	25
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	4,498	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.