

品番：EA986MH-200

品名：200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/14 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

耐荷重
600kg



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、高精度の鋼球を軸に回転させることで、摩擦を低減し、滑らかな動作を実現します。また、潤滑剤の注入により、寿命を大幅に延ばすことができます。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズの特徴】
- 静粛性: 弾力性により、走行時の振動を吸収し、静かな動作を実現。
- 耐衝撃性: 弾力性により、衝撃を吸収し、車輪の寿命を延ばす。
- 耐熱性: 高温環境でも変形せず、安定した動作を実現。
- 耐摩耗性: 弾力性により、摩擦を低減し、長寿命を実現。

車輪 規格 適合品目表

車輪 規格 適合品目表

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	600 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,934	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

グリースニップル付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.