

品番 : EA986MH-250

品名 : 250x63mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



Rolling resistance (転抵抗)  
Very good

Operating noise (騒音性)  
Very good

Floor surface preservation (床面保護)  
Very good



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

車輪径×幅(mm)	250×63	軸径(mm)	25
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	850 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,573	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

グリースニップル付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.