品番: EA986MJ-100

品名:100x32mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング



販売価格	<b>2,780円</b> (税抜)/3,058円(税込)				
カタログ価 格	2,780円(税抜)/3,058円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/11 22:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				



















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

## 仕様

車輪径×幅(mm)	100×32	軸径(mm)	15		
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)		
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	212	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6		
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します					
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.