品番: EA986MJ-125

品名:125x37mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング



| 販売価格        | 3,940円(税抜)/4,334円(税込)               |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 3,940円(税抜)/4,334円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/11 22:22現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1745ページ                             |      |   |  |  |



















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

| 車輪径×幅(mm)              | 125×37  | 軸径(mm)  | 15                               |  |  |  |
|------------------------|---------|---------|----------------------------------|--|--|--|
| 軸幅                     | 45mm    | 耐荷重(kg) | 250 (4 km/h)                     |  |  |  |
| タイヤ硬度                  | 65 ショアA | 耐熱温度    | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量<br>が減少します。) |  |  |  |
| 重量(g)                  | 312     | 材質      | タイヤ:弾性ソリッドゴム<br>リム:ナイロン6         |  |  |  |
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します |         |         |                                  |  |  |  |
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製      |         |         |                                  |  |  |  |
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様   |         |         |                                  |  |  |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.