

品番 : EA986MK-150

品名 : 150x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,510円(税抜) / 9,361円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,510円(税抜) / 9,361円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/04 07:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



耐熱性に優れています

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-------|
| 耐熱温度 | -35~260℃ | | |
| フェノール樹脂製 | | | |
| 水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える | | | |
| プレーンベアリング | | | |
| 車輪径×幅 | 150×50mm | 耐荷重 | 300kg |
| 軸径 | 20mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.