



品番：EA986MK-5

品名：125x40mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング)



販売価格	22,650円(税抜)／ 24,915円(税込)		
カタログ価格	22,650円(税抜)／24,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/18 01:20現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



耐熱性に優れています

仕様

材質	フェノール樹脂	耐熱温度	-35～260℃
ボールベアリング			
水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える			
車輪径×幅	125×40mm	耐荷重	200kg
軸径	15mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.