

品番：EA986ML-125

品名：125x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
2000kg



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory

ボールベアリング
ボールベアリングは、ナイロン製の車輪に比べて、軸受の摩擦を低減し、回転をスムーズにします。また、衝撃に強い構造で、高荷重でも安定した動作を維持します。

材質
ナイロン
ナイロンは、一般的に高強度、高弾力性を有する材料です。また、耐摩耗性に優れており、長寿命な製品を実現します。

キャストナイロン
一般的にナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性に優れており、形状復元性に優れています。また、耐摩耗性に優れており、長寿命な製品を実現します。

床面保護
床面保護に優れており、床面を傷つけずに使用できます。

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	125×55	軸径(mm)	25
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,117	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.