


品番：EA986ML-250

品名：250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	67,700円(税抜) / 74,470円(税込)		
カタログ価格	67,700円(税抜) / 74,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	抵抗
A	E	A

耐荷重
5000kg



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory

ボールベアリング
ボールベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。また、定期的な点検と潤滑油の塗布が必要です。潤滑油は、潤滑剤として指定されたものを使用してください。

注意：本製品は、高温・高湿度・高圧力などの過酷な環境下での使用には適していません。また、本製品は、衝撃や急激な停止などの過酷な使用には適していません。

キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

材質：ナイロン、ボールベアリング：鋼材

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	45
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	5,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,936	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.