


品番：EA986ML-300

品名：300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	136,100円(税抜) / 149,710円(税込)		
カタログ価格	136,100円(税抜) / 149,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
7000kg



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に耐える必要のある車輪にボールベアリングが採用されています。
 スチールボールの内、レースの磨き回し、磨削が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

材質
 ナイロン
 ナイロンは、摩擦係数が低く、滑りやすく、また、衝撃に耐えることができます。

キャストナイロン
 一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

特徴
 高耐荷重・高弾力性・高形状復元性・高摩擦係数
 高耐荷重・高弾力性・高形状復元性・高摩擦係数

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	300×80	軸径(mm)	55
軸幅	90mm	耐荷重(kg)	7,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	8,700	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.