


品番：EA986ML-300

品名：300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	136,100円(税抜) / 149,710円(税込)		
カタログ価格	136,100円(税抜) / 149,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重  
7000kg



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Satisfactory

ボールベアリング  
ボールベアリングは、ナイロン製の車輪に比べて、特に衝撃に強い構造です。また、摩擦係数が低いため、動力伝達効率も向上します。

材質  
ナイロン  
キャストナイロン  
ナイロン66  
ナイロン610

キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾性率が高いため、衝撃に強い構造です。

床面保護  
床面保護  
床面保護

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	300×80	軸径(mm)	55
軸幅	90mm	耐荷重(kg)	7,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	8,700	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.