

品番 : EA986ML-300

品名 : 300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 136,100円(税抜) / 149,710円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 136,100円(税抜) / 149,710円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/17 03:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ                      |      |   |



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A  | E  | A   |



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent

Operating noise(騒音性)  
■■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■■ Satisfactory



標準・軽量・耐荷重のバランスについて

標準・軽量・耐荷重のバランスについて

キャストナイロン

一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れています。

タイヤの種類

車輪の種類

リムの種類

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

## 仕様

|           |         |         |                                |
|-----------|---------|---------|--------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 300×80  | 軸径(mm)  | 55                             |
| 軸幅        | 90mm    | 耐荷重(kg) | 7,000 (4 km/h)                 |
| タイヤ硬度     | 80 ショアD | 耐熱温度    | -20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g)     | 8,700   | 材質      | タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール           |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.