品番: EA986ML-80

品名:80x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	8,720円(税抜)/9,592円(税込)				
カタログ価格	8,720円(税抜)/9,592円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/25 20:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				

















耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	80×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	388	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.