

品番：EA986ML-80

品名：80x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
カタログ価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
1000kg



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■■□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■□ Satisfactory

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの使用に適しています。且に摩擦的に摩擦を必要とする潤滑剤をオイルで塗布されています。

材質
ナイロン
キャストナイロン

キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

規格
ISO 9001
ISO 14001

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	388	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.