

品番：EA986MM-400

品名：405x105mm 車輪(エラストックタイヤ・スチールリム・ベアリング)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



リムは頑丈なスチール製



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



仕様

車輪径×幅(mm)	405×105	軸径(mm)	25
軸幅	90mm	耐荷重(kg)	950 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	15,660	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール
ボールベアリング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.