品番: EA986MM-400

品名:405x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング



販売価格	75,900円 (税抜)/83,490円(税込)				
カタログ価 格	75,900円(税抜)/83,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/24 12:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				











仕様

車輪径×幅(mm)	405×105	軸径(mm)	25		
軸幅	90mm	耐荷重(kg)	950 (4 km/h)		
タイヤ硬度	70 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	15,660	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール		
ボールベアリング					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.