品番: EA986MN-100

品名:100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)



販売価格	10,200円 (税抜)/11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/24 13:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				















動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	15			
軸幅	40mm	耐荷重(kg)	320 (4 km/h)			
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	470	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト			
ボールベアリング						
サイズによってホイールの形状は異なります。						
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.