品番: EA986MV-18

品名: 400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	15,500円 (税抜)/17,050円(税込)				
カタログ価 格	15,500円(税抜)/17,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/11 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				













強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	400×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	2,350	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ