品番: EA986MV-20

品名: 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	8,440円(税抜)/9,284円(税込)				
カタログ価格	8,440円(税抜)/9,284円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				















強いポリプロピレン製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	260×85	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	1,236
材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2 層)、リム:ポリプロピレン		

## プレーンベアリング

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.