

品番 : EA986MV-22

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	7,400円(税抜) / 8,140円(税込)		
カタログ価格	7,400円(税抜) / 8,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	E
騒音	A
転抵抗	C



Rolling resistance (転抵抗)
■■■□ Good

Operating noise (騒音性)
■■■■ Excellent

Floor surface preservation (床保護)
■■■■ Excellent



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	180 (4 km/h)	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-20~40°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	1,490
材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン		

プレーンベアリング

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.