

品番 : EA986MV-300

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,980円(税抜) / 8,778円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,980円(税抜) / 8,778円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/01/23 01:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | |
|-----|---|
| 硬度 | E |
| 騒音 | A |
| 転抵抗 | C |



Rolling resistance(転抵抗)

■■□ Good

Operating noise(静音性)

■■■ Excellent

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■ Excellent



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 300×100 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 75mm | 耐荷重(kg) | 180 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -20~40°C (30°C以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,170 | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン |

プレーンベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

