品番: EA986MV-300

品名: 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	8,140円(税抜)/8,954円(税込)					
カタログ価 格	8,140円(税抜)/8,954円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 22:22現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1747ページ					















リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	180 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,170	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン

プレーンベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ