品番: EA986MV-301

品名: 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	7,570円(税抜)/8,327円(税込)				
カタログ価 格	7,570円(税抜)/8,327円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/11 20:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				







Rolling resistance (标抵抗)

Good

Operating noise (勝音性)

Excellent

Excellent

Excellent

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン	車輪径×幅	300×100mm
軸径	25mm	耐熱温度	-20~40℃
耐荷重	180kg		

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.