

品番 : EA986MW-10

品名 : 260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	E
騒音	A
転抵抗	C



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■□ Good

Operating noise (騒音)  
■■■■ Excellent

Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Excellent



リムは頑丈なスチール製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	260×85	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50°C
重量(g)	1,240	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

