

品番：EA986MW-10

品名：260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/23 04:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| E | A | C |



Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Good
Operating noise (騒音性)
●●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Excellent

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長く、ほこりや泥の
侵入防止に効果的です。
ローラーベアリングは専用
工具を使用して取り付ける
必要があります。



リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| 車輪径×幅(mm) | 260×85 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 75mm | 耐荷重(kg) | 150 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -25~50℃ |
| 重量(g) | 1,240 | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) |

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

