

品番：EA986MW-12

品名：300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

耐荷重
180kg

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Excellent

ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの使用に耐えらる。且に摩擦的に摩擦を必要とする潤滑剤をオイルで塗布されています。



リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	180 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	2,170	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

ボールベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

