

品番：EA986MW-261

品名：260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance(転がり抵抗)
■■■■□ Good
Operating noise(騒音性)
■■■■■ Excellent
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■■ Excellent



リムは頑丈なスチール製

仕様

材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(4層) リム:スチール(亜鉛メッキ)	車輪径×幅	260×85mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~50℃
耐荷重	250kg		

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.