品番: EA986MW-261

品名: 260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	15,200円 (税抜)/16,720円(税込)				
カタログ価 格	15,200円(税抜)/16,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 05:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				





Rolling resistance (転抵抑)

Good

Operating noise (勝音性)

Excellent

Floor surface preservation(床面保護)



リムは頑丈なスチール製

仕様

材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(4 層) リム:スチール(亜鉛メッキ)	車輪径×幅	260×85mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~50℃
耐荷重	250kg		

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.